



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE DIBA-COLL

Wasserbeständiger, spezieller Dicht- und Klebstoff für Anschlüsse und Stoßverbindungen



Eigenschaften

- > Wasserbeständig
- > Einkomponentig
- > Überstreichbar
- > Lösemittelfrei
- > Geruchsneutral
- > Spannungsausgleichend
- > UV- und witterungsbeständig

Produktbeschreibung

BLANKE DIBA-COLL ist ein spezieller einkomponentiger Dicht- und Klebstoff auf Basis silanterminierter Polymere für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt eignet sich optimal zum Verkleben bzw. Abdichten der Stoßverbindungen und Anschlüsse von BLANKE DIBA Abdichtungsbahnen sowie zum Verkleben einer Vielzahl anderer Materialien.

Untergründe

Für den Einsatz des Klebers darf der Untergrund leicht feucht sein, muss jedoch frei von haftungsfeindlichen Bestandteilen, ausreichend fest und tragfähig sein. Der Kleber haftet auf Materialien wie Holz, Stein, Beton, Metall, Glas und vielen Kunststoffen.

Verarbeitung

BLANKE DIBA-COLL wird auf den Untergrund aufgetragen und mit einer fein gezahnten Spachtel flächig verteilt. Das zu verwendende Material dann sofort in das frische Kleberbett vollflächig eindrücken bzw. zusammenfügen. Beim Verkleben von BLANKE DIBA ist zum Eindrücken die glatte Seite der Zahnkelle unter Druck schräg über die DIBA-Bahn/Abdichtband zu führen oder eine geeignete Andruckrolle zu verwenden. Bei Verwendung als Fugenfüllstoff ist das Material in die Fugen einzubringen und sofort zu glätten.

Technische Daten

Farbe:	grau
Dichte bei 23°, 50% rLf:	ca. 1,4 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit:	-45° bis +95° (kurzzeitig auch höher bis 180°)
Hautbildungszeit:	ca. 20 Min.
Schubfestigkeit/ Reißfestigkeit/ Haftungsfestigkeit:	ca. 3,5 N/mm ²
Reißdehnung:	ca. 250 %
Durchhärtung:	3 mm pro 24 Std.
Zugelassene Gesamtbewegung: (praktische Bewegungsaufnahme 10%)	ca. 20 %
Verarbeitungstemperatur:	von +5° bis +40°
Froststabilität:	nicht frostempfindlich
Inhalt:	310ml Kartusche
Lagerstabilität:	mind. 12 Mon. lagerfähig, kühl lagern (begrenzte Lagerfähigkeit bei geöffneter Kartusche)
Verbrauch:	Raupenförmig auftragen ca. 10 - 12 lfm Zahnschpachteldrüse ca. 8 lfm

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 02.05.2013